We connect and protect

19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 400D, RAL 7035

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20118-791



Schroff 19-tums utrustningshylla med 10 kg blykapacitet hjälper rackansvariga att ta in viktig utrustning i skåpet.

CERTIFIERINGAR

RoHS COMPLIANT

DESIGN

Djupet kan justeras i steg om 25 mm, framåtutsprång min. 26 mm
Installationshöjd 2 U
Statisk lastkapacitet 15 kg

PRODUKTATTRIBUT

Bredd: 430mm
Djup: 400mm
Antal i förpackningen: 1
Färg: Ljusgrå

Färgkod: RAL 7035

Yta: Pulverlackerad

Material: Stål

Produkttyp: Hylla

Typ: Utrustningshylla

Net Weight: 2.34kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.