


Dörrkontaktbrytare utan kabel

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20118-810



Dörrkontaktbrytare med magnetisk kontakt, möjliggör effektiv drift. Denna produkt är lätt att hantera genom plug and play.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Dörrkontakt (utan anslutningskabel)

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Brytare

Djup: 33.5mm

Höjd: 76.5mm

Drifttemperatur: -25 to 75°C

Kapslingsklass: IP66

Bredd: 31mm

Uppfyller: UL® 508; EN 50047 form B

Strömstyrka: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Antal i förpackningen: 1

Spänning: 24 – 230V

Vajerstorlek: 0.5 – 2.5mm²

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för montering av dörrbrytare (Varistar, Novastar, Eurorack) separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE