

# Varistar CP mobil skåpram, 24 U, 1200H, 800W, 900D

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**20630-201**



Varistar svetsad stålram för statisk belastning. För 19 tum, ETSI eller monteringsplatta integration. För mobila applikationer.

### DESIGN

Svetsad, pulverlackerad finish, svartgrå, RAL 7021

### PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 24U

Höjd: 1200mm

Bredd: 800mm

Djup: 900mm

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svartgrå

Färgkod: RAL 7021

Uppfyller: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamisk belastning: 1000kg

Rammaterial: Stål

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåp/rackram

Statisk belastning: 1600kg

Typ: Mobiltelefonnummer

Fungerar med: Varistar CP

Net Weight: 37.39kg

## **VARNING**

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**