

# Varistar CP glasdörr, med 1-punktslås, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-019**



Varistar CP glasdörr Enpunktslås för IP 20-tillämpningar.

### DESIGN

St, 1,5 mm

Säkerhetsglas, 6 mm

Nyckellåssets lock

Öppningsvinkel 180 grader

### PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 47U

Höjd: 2200mm

Bredd: 800mm

Låstyp: Enpunktslås

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svartgrå

Färgkod: RAL 7021

Uppfyller: IEC 61587-1

Yta: Pulverlackerad

Material: Stål; Glas

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåpdörr

Kapslingsklass: IP20

Typ: Glasdörr

Fungerar med: Varistar CP

Net Weight: 31.405kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**