


Varistar CP täckbricka för luftseparation, bredd 800 mm, med borstlist och fingrar, RAL 7021, 52 U, 2450H

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-152



Påfyllningspanel för 800 mm breda skåp för att undvika luftrecirkulation i fram- till bakkylda rack. Släta paneler och paneler med utskärningar för fram- och baksida kablage med borstränder och kabelfingrar.

DESIGN

Luftseparering, lock för 800 mm breda skåp

Nätverks- och serverskåp kan ordnas sida vid sida

PACKNINGAR, UL 94 HF-1, -20 OC ... 100 C.

Lock med utskärningar och kabelfingrar för effektiv kabelhantering

Borstremsor finns tillgängliga för att stänga utskärningarna

Kåpor förhindrar oönskade luftkortslutningar, dvs. oönskad blandning av varm frånluft med kall ingående luft

Endast kompatibel med tvärstag för tung belastning, inte kompatibel med reduktionsfästen

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 52U

Höjd: 2450mm

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svartgrå

Färgkod: RAL 7021

Yta: Pulverlackerad

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåp/rackpanel

Kapslingsklass: IP20

Typ: Kabelkanal

Bredd: 800mm

Net Weight: 9.696kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE