

Varistar CP Ståldörr, slät med 1-punktslås, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-402

Varistar CP Ståldörr, IP 20 med enpunktslås.



DESIGN

Ståldörr med enpunktslås för kapslingsklass IP 20

Öppningsvinkel 180 grader

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 29U

Höjd: 1400mm

Bredd: 600mm

Låstyp: Enpunktslås

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svartgrå

Färgkod: RAL 7021

Uppfyller: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Yta: Pulverlackerad

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåpdörr

Kapslingsklass: IP20

Typ: Ståldörr

Fungerar med: Varistar CP

Net Weight: 12.534kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE