

# Varistar CP Ståldörr, perforerad med 3-punktslås, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-424**

Varistar CP perforerad ståldörr, IP 20 med trepunktslås.



### DESIGN

Perforerad ståldörr med trepunktslås för kapslingsklass IP 20

Spakhandtag med nyckelinsats (2 nycklar)

Öppningsvinkel 180 grader

Kan eftermonteras med spakhandtag 24630003 och din-profilhalvcylinder med nycklar eller tryckknapp

### PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 24U

Höjd: 1200mm

Bredd: 600mm

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svartgrå

Färgkod: RAL 7021

Uppfyller: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Yta: Pulverlackerad

Låstyp: 3-punktslås

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåpdörr

Kapslingsklass: IP20

Typ: Ståldörr, perforerad

Fungerar med: Varistar CP

Net Weight: 6.495kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**