

Varistar CP Ståldörr, perforerad med 3-punktslås, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-430

Varistar CP perforerad ståldörr, IP 20 med trepunktslås.



DESIGN

Perforerad ståldörr med trepunktslås för kapslingsklass IP 20

Spakhandtag med nyckelinsats (2 nycklar)

Öppningsvinkel 180 grader

Kan eftermonteras med spakhandtag 24630003 och din-profilhalvcylinder med nycklar eller tryckknapp

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 38U

Höjd: 1800mm

Bredd: 600mm

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svartgrå

Färgkod: RAL 7021

Uppfyller: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Yta: Pulverlackerad

Låstyp: 3-punktslås

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåpdörr

Kapslingsklass: IP20

Typ: Ståldörr, perforerad

Fungerar med: Varistar CP

Net Weight: 9.743kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE