


Varistar CP 19-tums panel-/skjutfäste, RAL 9005, 47 U, 2200H

Data Solutions

KATALOGNUMMER

24630-014



Skjutmått med justerbara steg. Montering i 600 mm breda skåp direkt på ramen. Vid en bredd på 800 mm krävs adapterfäste för reducerad bredd, för delvis höjd krävs djupelement.

DESIGN

19-tums panel-/skjutfäste med U-indikator

Djupet kan justeras i steg om 25 mm

I enlighet med IEC 60297?1 (din 41 494, del 1)

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 47U

Höjd: 2200mm

Antal i förpackningen: 4

Färg: Jet Black

Färgkod: RAL 9005

Yta: Pulverlackerad

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Glidmontering

Net Weight: 19.338kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE