


Utagsplint, IEC C13, uppmätt med mätning

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-296



PDU med lokal kraftmätare. Relevanta effektdata visas på en integrerad display.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Monteringshöjd 1 U

Integrerad mätning och visning via lokal displayenhet

Grenuttag med IEC 60320-C13-uttag

Horisontell och vertikal montering

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: IEC C13

Antal uttag: 8

Färg: Grå

Växlande uttag: Ja

Längd: 438.5mm

Spänning, AC: 230V

Djup: 44mm

Material: Aluminium; Polyamid

Net Weight: 0.906kg

Antal i förpackningen: 1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE