



Uttagsplint, IEC C13, med Wieland®-ingång, C13, 12 socklar, 19 tum, svart

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-341



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack. Wieland-kontakten möjliggör enkel kombination med olika strömingångskablar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ingång via Wieland® GST 18-kontakt

Installationshöjd 1 U

I enlighet med IEC 60320

Horisontell eller vertikal montering

Utgång via IEC 60320 C-13-uttag

Hylsorna kan vridas i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under monteringen

PRODUKTATTRIBUT

Uttagstyp: IEC C13

Antal uttag: 12

Växlande uttag: Nej

Spänning, AC: 230V

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svart

Djup: 44mm

Yta: Anodiserad

Längd: 438.5mm

Material: Aluminium; Polyamid

Produkttyp: Uttagslist

Net Weight: 0.71kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsfäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE