

Bildskärm, tangentbord, styrplatta, 1 U-låda, minskat djup, engelskt tangentbord

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60118-583



Utformad för standard 19-tums rackmontering konstruerad för komfort robust design för tung användning eller arbete i tuffa miljöer

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Utdragbart 17-tums TFT-färgbildskärmschassi, 1 U (upplösning Full HD, ansluts till VGA- eller DVI-D-gränssnitt)

Tangentbord med annan tangentbordslayout (ansluts via USB)

Inbyggd pekplatta (ansluts via USB)

Spänningsmatning: Ingång för brett område (nominell nätspänning 110 till 240 V AC), spänningsförsörjning 12, 24 och 48 V DC på begäran

Djupjusterbar montering för olika breddgrader av serverpanel-/glidfästen; monteringsdjup (mått c = avstånd mellan 19-tums profiler): Dimension c 450 ... 640 mm

Med DVI-anslutning

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 1U

Färg: Jet Black

Färgkod: RAL 9005

Djup: 400mm

Produkttyp: Skåp/racklåda

Typ: Bildskärm, tangentbord, pekplatta

Fungerar med: 19-tumsskåp

Tangentbordstyp: QWERTY UK

Net Weight: 13.3kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Fler versioner på begäran? Med styrkula eller numerisk knappsats.

Andra tangentbordslayouter finns i användarhandboken.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE