

# En temperatur- och fuktighetsgivare

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EA9103**



Enkel temperatur- och fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er.

### DESIGN

En temperatur- och fuktighetsgivare

Med 2 meter kabel och integrerad magnet för enkel montering

För PDU-enheter i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot plug för enkel integrering

Temperaturmätområde 0 till 65 oC

Noggrannhet för temperaturmätning +- 2 %

Mätområde för luftfuktighet 10-90% RH, icke-kondenserande

Noggrannhet för mätning av luftfuktighet +- 5 %

### PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Givare

Fungerar med: Rackeffekt

Höjd: 270mm

Antal i förpackningen: 1

Kontakttyp: RJ45

Produktfamilj: Enlogic

Löstagbar ingångskabel: Nej

## **VARNING**

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**