

GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0337, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0337



Modulär, kompakt PDU. Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution-enheter möjliggör ström i skåp, rack med öppna ramar och väggmonterade skåp

Ingångsspänning 230 V AC, 1-fas

C13- och C19-uttag

1RU aluminiumprofil

Justerbar verktygslös montering

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (36) C13; (6) C19

Antal uttag: 42

Färg: Svart

Kretsbrytare: 16 A, enpolig, Hy-Mag

Växlande uttag: Nej

Antal kretsbrytare: 2

Märkeffekt: 5 kVA Nordamerika; 7,4 kVA internationellt

Placering av ingångskabel: Toppmatad

Ingångsspänning: 200 – 240V

Fas: 1 PH

Avbrottsspänning: 5kAIC

Max. ineffekt: 7,44 kVA

Nominell spänning: 230V

Strömbrytare ingår: Nej

Utgångsspänning: 230VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 30 A (24 A) Nordamerika; 32 A, internationellt

Kontakttyp: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Löstagbar ingångskabel: Nej

Mätningstyp: Ingen

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 1490mm

Bredd: 52mm

Djup: 53mm

Vikt: 7.21kg

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 3m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE