

# PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-I-1

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EB0360**



Basic PDU är en kostnadseffektiv och tillförlitlig kraftdistributionslösning. Förstklassiga hydraul-magnetiska kretsbrytare fungerar konsekvent i miljöer med höga temperaturer. Basic PDU erbjuder avancerade funktioner, såsom färgkodade låsbara IEC-uttag, en slimmad chassidesign och verktygslös montering som backas upp av en 5-årig problemfri garanti.

### DESIGN

Svart pulverlackerat chassi

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information.

### PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (16) C13/C15

Antal uttag: 20

Färg: Svart

Växlande uttag: Nej

Kabellängd: 3000mm

Kretsbrytare: 16 A, enpolig, Hy-Mag

Märkeffekt: 7,4 kVA

Antal kretsbrytare: 2

Avbrottsspänning: 5kAIC

Nominell uteffekt: 230VAC

Nominell spänning: 230V

Antal utgångsspänningar: 20

Antal faser: 1

Strömbrytare ingår: Nej

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Utgångsspänning: 230VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 332P6 (IP44)

Mätningstyp: Ingen

Löstagbar ingångskabel: Nej

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 817mm

Bredd: 52mm

Djup: 53mm

Vikt: 3.6kg

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 3m

## **YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION**

---

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

## **VARNING**

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**