

# GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0403, 400 V AC, 3-PH, 16 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EB0403**



Modulär, kompakt PDU. Design med ultralåg profil

### DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution-enheter möjliggör ström i skåp, rack med öppna ramar och väggmonterade skåp

Ingångsspänning 400 V AC, 3-fas

C13- och C19-uttag

1RU aluminiumprofil

Justerbar verktygslös montering

### PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (36) C13; (6) C19

Antal uttag: 42

Färg: Svart

Krets brytare: Ingen krets brytare

Växlande uttag: Nej

Antal krets brytare: 0

Märkeffekt: 11,0 kVA

Längd på ingångskabel: 3m

Placering av ingångskabel: Toppmatad

Ingångsspänning: 380 – 415V

Fas: 3 PH

Nominell spänning: 415V

Max. ineffekt: 11,0 kVA

Strömbrytare ingår: Nej

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 16 A.

Utgångsspänning: 230VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 516P6 (IP44)

Mätningstyp: Ingen

Löstagbar ingångskabel: Nej

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 1490mm

Bredd: 52mm

Djup: 53mm

Vikt: 6.11kg

Antal i förpackningen: 1

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**