

MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1361

Advantage-seriens PDU-serie med ingående mätning erbjuder energimätning med avancerade alternativ för ström- och miljöövervakning. Omfattande övervakning av både ingångsfas och kretsbytare ger avancerade varningar om potentiella överbelastningar. Mätning av faktureringsklass ger exakta data om energiförbrukning för optimering av energianvändningen. Styrenheten för nätverkshantering som kan bytas under drift har Gigabit- och redundant ethernet-kommunikation med avancerat stöd för externa miljösensorer och racksäkerhetslösningar.

DESIGN

Svart pulverlackerat chassi

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information.

UL 2900-1-certifierad för säkerhetsprogramvara för nätverkskopplingsbara produkter.

Dubbla portar för nätverksanslutning: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) och 1x (10/100 Mbps) anslutning/IP-adress

Ethernet-kaskadkoppling upp till 64 PDU:er

Varje PDU kan tillhandahålla likströmsström som är tillräcklig för att driva nätverkshanteringselektronik

Dubbla Ethernet-portar för redundanta nätverkskontakter

Fjärranslutning via HTTP(er), IPv4 och IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(s)

Dataeffektivt REACT-ramverk med inbyggt stöd för mobila enheter

Verktysfritt nätverkskort (NMC) med Cortex A-5 för mikrobearbetning och minne som kan installeras både upprätt och upp och ned för strömingångar över eller under drift

Kantfärgen på NMC-displayen kan programmeras av användaren för identifiering av strömkällan med PDU

NMC stöder upp till 10 digitala sensorer för övervakning av miljö- och/eller elektroniska lås

Visningsspråken är engelska, spanska, tyska, franska, italienska, koreanska, japanska och kinesiska (förenklad)

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (9) C13/C15/C19/C21

Antal uttag: 9

Färg: Svart

Växlande uttag: Nej

Kabellängd: 3000mm

Märkeffekt: 3,7 kVA

Kretsbrytare: Ingen kretsbrytare

Antal kretsbrytare: 0

Fas: 1 PH

Nominell uteffekt: 230VAC

Nominell spänning: 230V

Antal utgångsspänningar: 12

Strömbrytare ingår: Nej

Utgångsspänning: 230VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 16 A.

Kontakttyp: IEC 60309 316P6 (IP44)

Rackenheter: 1U

Löstagbar ingångskabel: Ja

Mätningstyp: Ingång

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 43mm

Bredd: 444mm

Djup: 269mm

Vikt: 4.4kg

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 3m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE