


# MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

### EN1964



Advantage-seriens PDU-serie med ingående mätning erbjuder energimätning med avancerade alternativ för ström- och miljöövervakning. Omfattande övervakning av både ingångsfas och kretsbrytare ger avancerade varningar om potentiella överbelastningar. Mätning av faktureringsklass ger exakta data om energiförbrukning för optimering av energianvändningen. Styrenheten för nätverkshantering som kan bytas under drift har Gigabit- och redundanta ethernet-kommunikation med avancerat stöd för externa miljösensorer och racksäkerhetslösningar.

### PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (18) C13/C15/C19/C21

Färg: Svart

Växlande uttag: Nej

Kretsbrytare: 20 A.

Längd: 87mm

Märkeffekt: 28,8 kVA

Antal kretsbytare: 9

Ingångsspänning: 208V

Fas: 3-fas delta

Antal poler: 2

Utgångsspänning: 208VAC

Nominell spänning: 208V

Kontakttyp: IEC 60309 4100P9W

Löstagbar ingångskabel: Nej

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 100 A (80 A)

Yta: Pulverlackerad

Rackenheter: 2U

Material: Stål

Typ: Intelligent PDU

Höjd: 87mm

Bredd: 444mm

Djup: 269mm

Vikt: 11kg

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 1.8m

Avbrottsspänning: 10kAIC

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

43 mm L x 444 mm B x 269 mm D, (269 mm D vid CB)

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**