


MS PDU, 0U, 50A(40A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4-I-1

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN2951



Advantage-seriens PDU-serie med ingångsmätade och utgångskopplade ingångar ger energi

DESIGN

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information

UL 2900-1-certifierad för säkerhetsprogramvara för nätverkskopplingsbara produkter

Dubbla portar för nätverksanslutning: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) och 1x (10/100 Mbps) anslutning/IP-adress

Ethernet-kaskadkoppling upp till 64 PDU:er. Varje PDU kan tillhandahålla likströmsström som är tillräcklig för att driva nätverkshanteringselektronik

Dubbla Ethernet-portar för redundanta nätverkskontakter

Fjärranslutning via HTTP(er), IPv4 och IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(s)

Dataeffektivt REACT-ramverk med inbyggt stöd för mobila enheter

Verktysfritt nätverkskort (NMC) med Cortex A-5 för mikrobearbetning och minne som kan installeras både upprätt och upp och ned för strömingångar över eller under drift

Kantfärgen på NMC-displayen kan programmeras av användaren för identifiering av strömkällan med PDU

NMC stöder upp till 10 digitala sensorer för övervakning av miljö- och/eller elektroniska lås

Visningsspråken är engelska, spanska, tyska, franska, italienska, koreanska, japanska och kinesiska (förenklad)

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (21) C13/C15; (21) C13/C15/C19/C21

Antal uttag: 42

Färg: Svart

Växlande uttag: Ja

Kabellängd: 1800mm

Kretsbrytare: 20 A, tvåpolig, Hy-MagA

Märkeffekt: 14,4 kVA

Antal kretsbrytare: 6

Avbrottsspänning: 5kAIC

Ingångsspänning: 208V

Fas: 3-fas delta

Nominell uteffekt: 208VAC

Nominell spänning: 208V

Antal utgångsspänningar: 42

Antal fas: 3

Strömbrytare ingår: Ja

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 50 A (40 A)

Utgångsspänning: 208VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: CS8365

Mätningstyp: Ingång

Löstagbar ingångskabel: Nej

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 1826mm

Bredd: 56mm

Djup: 75mm

Vikt: 13kg

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 1.8m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE