

# MS PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 24 CB, 48 Locking Combo

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EN2990**

Advantage-seriens PDU-serie med ingångsmätade och utgångskopplade ingångar ger energi

### DESIGN

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information

UL 2900-1-certifierad för säkerhetsprogramvara för nätverkskopplingsbara produkter

Dubbla portar för nätverksanslutning: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) och 1x (10/100 Mbps) anslutning/IP-adress

Ethernet-kaskadkoppling upp till 64 PDU:er. Varje PDU kan tillhandahålla likströmsström som är tillräcklig för att driva nätverkshanteringselektronik

Dubbla Ethernet-portar för redundanta nätverkskontakter

Fjärranslutning via HTTP(er), IPv4 och IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(s)

Dataeffektivt REACT-ramverk med inbyggt stöd för mobila enheter

Verktysfritt nätverkskort (NMC) med Cortex A-5 för mikrobearbetning och minne som kan installeras både upprätt och upp och ned för strömingångar över eller under drift

Kantfärgen på NMC-displayen kan programmeras av användaren för identifiering av strömkällan med PDU

NMC stöder upp till 10 digitala sensorer för övervakning av miljö- och/eller elektroniska lås

Visningsspråken är engelska, spanska, tyska, franska, italienska, koreanska, japanska och kinesiska (förenklad)

### PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (24) Låsning C13/C15; (24) Låsning C13/C15/C19/C21

Antal uttag: 48

Färg: Svart

Växlande uttag: Ja

Kabellängd: 1800mm

Kretsbytare: 20 A, enpolig, Hy-MagA

Märkeffekt: 57,6 kVA Nordamerika; 69 kVA internationellt

Antal kretsbytare: 24

Nominell uteffekt: 230VAC

Nominell spänning: 415V

Strömbrytare ingår: Ja

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 100 A (80 A) Nordamerika; 100 En internationell

Utgångsspänning: 208 – 230VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 5125P6W (IP67)

Mätningstyp: Ingång

Löstagbar ingångskabel: Nej

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 2030mm

Bredd: 85mm

Djup: 85mm

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 1.8m

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**