

# Jordning/jordklämma

## Data Solutions



Dessa mekaniska jordningsklämmor är konstruerade för användning med kabel till bar i jordning och bindningssystem. Schroff jordningsklämma tillåter ett tvärsnitt på 100 mm<sup>2</sup>.

### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Maximal kabelarea 100 mm<sup>2</sup>

IBM-kompatibel jordningsterminal för anslutning av ett skåp till marken i byggnaden

Tennpläterad yta, i enlighet med IBM Ref. nr 4716804

### SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Produkttyp	Yta	Material	Antal i förpackningen
20118-030	Klämma	Galvaniserad	Aluminium	1

### VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**