

Nätkabel

Data Solutions



nVent SCHROFFS nätkabel ger praktisk, universell infästning med variabel infästning. De är allmänna till sin natur och passar in i olika applikationer som fläktar, skåpbelysning, etc., industriella PC-anslutningar, avbrottsfri strömförsörjning, system.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Tillämpningar: Fläktar, skåpbelysning, industriella PC-anslutningar, avbrottsfri strömförsörjning och system

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Kabel

Table 1/2

Katalognummer	Ingångskontakt	Utgångskontakt	Längd	Antal i förpackningen	Färg	Kontakttyp
60103-131	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Grå	Rak
60103-137	BS = brittisk standard	IEC C13	2500mm	1	Svart	Rak
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Svart	Rak
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Svart	Rak
60704-020	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Grå	Vinklad

Katalognummer	Ingångskontakt	Utgångskontakt	Längd	Antal i förpackningen	Färg	Kontakttyp
62150-191	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Svart	Rak
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Svart	Rak
60103-141	US = USA-standard	IEC C13	2500mm	1	Svart	Rak

Table 2/2

Katalognummer	Material
60103-131	PVC
60103-137	PVC
60197-053	PVC
60110-361	PVC
60704-020	PVC
62150-191	PVC
60110-360	PVC
60103-141	PVC

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE