

Rörelsedetektor

Data Solutions



Rörelsedetektor: Förberedd för montering på dörrlåda, detekteringsmetod: Rörelse, radarns detekteringsfält är justerbara, brett fält 4 m (B) x 2 m (D), smalt fält 2 m (B) x 2,5 m (D), matningsspänning 12 ... 24 V AC eller 12 ? 30 VDC, strömförsörjning via kontakt på dörrplattan.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Matningsspänning 12 ... 24 V AC eller 12 ? 30 VDC, strömförsörjning via kontakt på dörrplattan

Vidvinkel 4 m (B) x 2 m (D)

Pilfält 2 m (B) x 2,5 m (D)

Detekteringsmetod: Rörelse

Förberedd för montering på dörrlåda

Radarns detekteringsfält är justerbara

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Fungerar med	Antal i förpackningen
60130-067	Rörelsedetektor	Gånginneslutning	1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE