

En temperatur- och fuktighetsgivare

Data Solutions



Enkel temperatur- och fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er.

DESIGN

En temperatur- och fuktighetsgivare

Med 2 meter kabel och integrerad magnet för enkel montering

För PDU-enheter i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot plug för enkel integrering

Temperaturmätområde 0 till 65 oC

Noggrannhet för temperaturmätning +/- 2 %

Mätområde för luftfuktighet 10-90% RH, icke-kondenserande

Noggrannhet för mätning av luftfuktighet +/- 5 %

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Fungerar med	Höjd	Antal i förpackningen	Kontakttyp	Löstagbar ingångskabel
EA9103	Rackeffekt	270mm	1	RJ45	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE