


Sats med glidmuttrar

Data Solutions



Sats med glidmuttrar för variabel montering av 19-tums komponenter utanför EIA-stegen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För variabel montering av 19-tumskomponenter utanför EIA-stegen

SPECIFIKATIONER

Yta: Förtennad

Produkttyp: Mutter

Table 1/1

Katalognummer	Antal i förpackningen	Material	Typ
21101-267	50	Rostfritt stål	Glidmutter
21101-250	100	Rostfritt stål	Glidmutter

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE