

# Uttagsplint, IEC, 3-fas

## Data Solutions



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med IEC C13- och C19-uttag med 3-fasingång.

### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Grenuttag med IEC-uttag i enlighet med IEC 60320

Vertikal montering

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Anslutningskabel 2 m.

Monteringshöjd 1 U

### SPECIFIKATIONER

**Material:** Aluminium; Polyamid

**Färg:** Grå; Svart; Röd

**Produkttyp:** Uttagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Antal i förpackningen	Djup
---------------	-----------	-------------	----------------	--------------	-----------------------	------

60110-283	IEC C13	18	Nej	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	Nej	400V	1	44mm
60110-285	IEC C13, IEC C19	30	Nej	400V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Höjd	Längd
60110-283	Anodiserad	44mm	947.5mm
60110-284	Anodiserad	44mm	947.5mm
60110-285	Anodiserad	44mm	1753mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**