

# Utagsplint, SCHUKO, med Wieland®-ingång

## Data Solutions



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack. Wieland-kontakten möjliggör enkel kombination med olika strömingångskablar.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Installationshöjd 1 U

Utgång via SCHUKO-uttag

Ingång via Wieland® GST 18-kontakt

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Horisontell eller vertikal montering

I enlighet med din 57620

## SPECIFIKATIONER

<b>Längd:</b>	438.5mm
<b>Material:</b>	Aluminium; Polyamid
<b>Produkttyp:</b>	Utagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-354	SCHUKO	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-353	SCHUKO	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-343	SCHUKO	8	Nej	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-345	SCHUKO	8	Nej	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	Nej	230V		1

Table 2/2

Katalognummer	Färg	Djup	Yta
60110-354	Röd	44mm	Anodiserad
60110-353	Svart	44mm	Anodiserad
60110-343	Grå	44mm	Anodiserad
60110-352	Grå	44mm	Anodiserad
60110-345	Röd	44mm	Anodiserad
60110-344	Svart	44mm	Anodiserad

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**