

Uttagsplint, SCHUKO

Data Solutions



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med Schuko-uttag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

230 V, 16 A.

Horisontell eller vertikal montering

Anslutningskabel 2 m med SCHUKO/UTE-kontakt

I enlighet med din 57620, VDE 0620

Installationshöjd 1 U

Grenuttag med SCHUKO-uttag

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

SPECIFIKATIONER

Material: Aluminium; Polyamid

Färg: Grå

Produkttyp: Uttagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-207	SCHUKO	12	Ja	230V		1
60110-202	SCHUKO	9	Nej	230V		1
60110-266	SCHUKO	6	Nej	230V	Transientskydd, Nätskyddsfilter	1
60110-203	SCHUKO	12	Nej	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	Nej	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Nej	230V		1
60110-217	SCHUKO	6	Nej	230V	Felströmsskydd, Överströmsskydd	1
60110-201	SCHUKO	4	Nej	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Ja	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Ja	230V		1
60110-216	SCHUKO	6	Nej	230V	Felströmsskydd	1
60110-209	SCHUKO	19	Ja	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Nej	230V	Transientskydd	1
60110-211	SCHUKO	9	Nej	230V	Transientskydd	1
60110-214	SCHUKO	7	Nej	230V	Nätskyddsfilter	1
60110-200	SCHUKO	3	Nej	230V		1
60110-212	SCHUKO	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1

Table 2/2

Katalognummer	Djup	Yta	Längd
60110-207	44mm	Anodiserad	947.5mm
60110-202	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-266	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-203	44mm	Anodiserad	947.5mm
60110-204	44mm	Anodiserad	1202mm
60110-205	44mm	Anodiserad	1753mm
60110-217	88mm	Anodiserad	438.5mm
60110-201	44mm	Anodiserad	210mm
60110-206	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-208	44mm	Anodiserad	1202mm
60110-216	88mm	Anodiserad	438.5mm

Katalognummer	Djup	Yta	Längd
60110-209	44mm	Anodiserad	1753mm
60110-210	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-211	44mm	Anodiserad	947.5mm
60110-214	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-200	44mm	Anodiserad	184mm
60110-212	75mm	Anodiserad	438.5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsfäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE