

Uttagsplint, SCHUKO/UTE, lokal display

Data Solutions

PDU med lokal kraftmätare. Relevanta effektdata visas på en integrerad display.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Integrerad mätning och visning via lokal displayenhet

Grenuttag med Schuko-uttag

Monteringshöjd 1 U

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Horisontell och vertikal montering

Mätfunktioner: Spänning, ström, effekt, frekvens, cos phi

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg	Växlande uttag	Längd
60110-294	Uttagslist	SCHUKO	6	Grå	Nej	438.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Spänning, AC	Djup	Yta	Material	Antal i förpackningen
60110-294	230V	44mm	Anodiserad	Aluminium, Polyamid	1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE