

Utagsplint, Schweiz

Data Solutions

Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med schweiziska uttag.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

230 V, 10 A.

I enlighet med SEV.IEC 60884

Anslutningskabel 2 m med kontakt av schweizisk version

Sockellister schweizisk version

Installationshöjd 1 U

Horisontell eller vertikal montering

SPECIFIKATIONER

Längd:	438.5mm
Material:	Aluminium; Polyamid
Färg:	Grå
Produkttyp:	Utagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Antal i förpackningen	Djup
60110-453	Schweizisk	10	Nej	230V	1	44mm
60110-454	Schweizisk	9	Ja	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Yta
60110-453	Anodiserad
60110-454	Anodiserad

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE