

Utagsplint, UTE, 3-fas, 9 uttag

Data Solutions

Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med UTE-uttag.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Anslutningskabel 2 m, öppen ände med hylsor

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Grenuttag med UTE-uttag, 3-fas

3-fas, 16 A per fas

I enlighet med NFC 61-303

Vertikal montering

Installationshöjd 1 U

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttyp | Uttagstyp | Antal uttag | Färg | Växlande uttag | Längd |
|---------------|------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| 60110-233 | Uttagslist | UTE | 9 | Grå, Svart, Röd | Nej | 608.5mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Spänning, AC | Djup | Yta | Material | Antal i förpackningen |
|---------------|--------------|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 60110-233 | 230V | 44mm | Anodiserad | Aluminium, Polyamid | 1 |

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE