

Utagsplint, UTE, med Wieland®-ingång

Data Solutions



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack. Wieland-kontakten möjliggör enkel kombination med olika strömingångskablar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ingång via Wieland® GST 18-kontakt

Hylsorna kan vridas i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under monteringen

Utgång via UTE-uttag

Horisontell eller vertikal montering

Installationshöjd 1 U

I enlighet med NFC 61-303

SPECIFIKATIONER

Längd:	438.5mm
Material:	Aluminium; Polyamid
Produkttyp:	Utagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-357	UTE	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-356	UTE	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-346	UTE	8	Nej	230V		1
60110-355	UTE	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-348	UTE	8	Nej	230V		1
60110-347	UTE	8	Nej	230V		1

Table 2/2

Katalognummer	Färg	Djup	Yta
60110-357	Röd	44mm	Anodiserad
60110-356	Svart	44mm	Anodiserad
60110-346	Vit	44mm	Anodiserad
60110-355	Vit	44mm	Anodiserad
60110-348	Röd	44mm	Anodiserad
60110-347	Svart	44mm	Anodiserad

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsfäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE