


# Solid koppar jordstav, sektionell invändig gänga



## DESIGN

Isärtagbar jordstav av solid koppar med inre gänga

## SPECIFIKATIONER

**Draghållfasthet:** 50 MPa

**Material:** Koppar

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Trådstorlek (TS)	Längd (L)	Enhetsvikt
SCR15	710070	15 mm	M10	1.2m	1.64 kg
SCR20	710080	20 mm	M10	1.2m	3.34 kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

På grund av kopparmaterialets mjukhet bör särskild hänsyn tas när denna produkt drivs ned i marken.

## DIAGRAMS

---



## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**