

Anslutning för delad bult



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Obelagd höghållfast kiselbrons för koppar till koppar anslutningar

Tennpläterad, höghållfast splitsbult i kopparlegering med distans separerar olika ledningar och tillåter anslutningar koppar till koppar. koppar till aluminium och aluminium till aluminium

SPECIFIKATIONER

Tennplätering: Nej
Material: Kiselbrons

Table 1/1

Katalognummer	Ledarstorlek	Vridmoment (TQ)
ESB8	#16 flertrådig – #8 flertrådig, 1,5 mm ² , flertrådig – 6 mm ² , flertrådig	18.6 N·m
ESB6	#10 fast – #6 flertrådig, 6 mm ² , flertrådig – 10 mm ² , flertrådig	18.6 N·m
ESB4	#8 fast – #4 fast, 10 mm ² , flertrådig – 16 mm ² , flertrådig	18.6 N·m
ESB2	#6 fast – #2 flertrådig, 16 mm ² , flertrådig – 25 mm ² , flertrådig	31.1 N·m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Oxidhämmare rekommenderas vid användning på aluminiumledning.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE