

Kabelgenomföringsplatta rektangulär, CEPH



CEPH-kabelingången är en mycket plan och utrymmessnål professionell kabelingång med mycket kraftig tätning. Membrankongenomföringens sfäriska form ger bästa möjliga avlastning.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

DESIGN

Beskrivning: Snabb och kostnadseffektiv kabelinföring med kraftig tätning för inkommande kablar eller pneumatiska rörledningar inuti skåpet. Kan fästas med skruvar eller det inbyggda fästsystemet som är kompatibelt med väggjocklekar på 1,5 till 2,5 mm.

Ytbehandling: Svart

Flamsäkerhet: UL94 V-0

Material: Polyamid 6,6/TPO

Leveransförpackning: 1 st.

Kapslingsklass: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)

Temperaturlåghet: -40 °C till +90 °C

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Antal kabelgenomföringar	Kabelgenomföring	Utskärningsstorlek	Höjd	Bredd
CEPH2124	2506898	21	(1) 3.2 - 6.3 mm, (14) 4.0 - 7.5 mm, (4) 5.5 - 10.5 mm, (2) 8.0 - 12.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm
CEPH1624	2506896	16	(2) 3.2 - 6.3 mm, (9) 4.0 - 7.5 mm, (1) 5.5 - 10.5 mm, (1) 8.0 - 12.5 mm, (3) 12.0 - 16.2 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm
CEPH16124	2506895	16	(8) 3.2 - 5.5 mm, (6) 5.0 - 8.5 mm, (2) 9.5 - 14.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm
CEPH3224	2506899	32	(32) 3.2 - 6.3 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm
CEPH2024	2506897	20	(12) 3.2 - 6.3 mm, (8) 5.5 - 10.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm
CEPH1324	2506894	13	(10) 3.2 - 6.3 mm, (3) 16.0 - 20.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE