


Manöverpanel för operatörsgränssnitt, OICP



Panelen OICP för operatörsgränssnitt i aluminium har ett förbearbetat hålmönster som gör att du kan fästa en bärarm och en löstagbar frontplatta med skyddsgraden IP 65. Tack vare den löstagbara frontplattan är det enkelt att montera komponenterna, men de är också lätta att komma åt via en ryggplåt. Sidohandtag på skåpet gör att det är enkelt att förflytta skåpet i önskad position. Aluminiumkroppen avleder mer värme än en kropp i stålplåt, vilket kan eliminera behovet av ytterligare ventilation .

BRANSCHSTANDARDER

CE UKCA

GOST

DESIGN

Material: Stomme: Al Mg Si05. Ryggplåt: Al Mg. Hörn: AISI 12.

Kapslingsklass: IP 65.

Ytbehandling: Kapsling och ryggplåt: anodiserat aluminium. Hörn: RAL 7016.

Erforderliga tillbehör: OIFP frontpanelen är inte inkluderad vid leverans. Beställning sker separat.

Leverans: Kapsling, fastskruvad ryggplåt, monteringsats för frontpanel samt monteringsmatetiel.

SPECIFIKATIONER

Material: Aluminium
Färg: Antracitgrå
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7016

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
OICP343920	2503303	345mm	395mm	200mm	7kg
OICP395220	2503305	398mm	525mm	200mm	9kg
OICP305220	2503302	309mm	525mm	200mm	7.9kg
OICP355220	2503304	345mm	525mm	200mm	8.3kg
OICP495420	2503307	495mm	542mm	200mm	10.3kg
OICP414720	2503306	415mm	470mm	200mm	8.5kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Greppprofilerna på sidorna ökar kapslingens totalmått med 16,5 mm / profil.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE