


Delhöjdssvängramar, SFCP



En delhöjds svängram för 19-tums utrustning som ger extra monteringsutrymme för sådan utrustning och åtkomst till de monterade komponenterna och utrustningen bakifrån.

DESIGN

Beskrivning: Delhöjdssvängram för 19"-komponenter som möjliggör öppning både från vänster eller höger. Kan användas i väggmonterade stålskåp och golvstående kombinerbara och kompakta stålskåp. Fast S-formad ramprofil utrustad med 19"hålmonster fram och bak. Förzinkad ram för direkt jordning av de monterade komponenterna. Standard öppningsvinkel 125 ° -155 °.

Lås: 1 st lås DIN 3 mm.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st svängram med gångjärn.

Erforderliga tillbehör: Montering i väggmonterade stålskåp kräver SFBP tvärgående stöd i kombination med AVB. Montering i golvstående stålskåp kräver SFBP tvärgående stöd. Justerbar på djupet i kombination med CLPK-profiler.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Material: Stålblåt
Yta: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Belastningsvärde
SFCP066	2503511	600mm	496mm	60mm	Stålblåt	300N
SFCP196	2503515	1000mm	896mm	60mm	Stålblåt	500N
SFCP106	2503512	600mm	496mm	60mm	Stålblåt	500N
SFCP126	2503513	800mm	696mm	60mm	Stålblåt	500N
SFCP246	2503516	1200mm	1096mm	60mm	Stålblåt	500N
SFCP036	2503510	600mm	496mm	60mm	Stålblåt	150N
SFCP156	2503514	800mm	696mm	60mm	Stålblåt	500N

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE