

Kabelplattor av plast, EHTC



Cable/Tube diameter (mm)	EHTC2125G	EHTC213G	EHTC2135G	EHTC2150G
5-7	4		4	
6-10		3		
6-14			12	
7-12				49
7-13	16			
8-14 / 7-10			16	
10-14			2	
12-18	4			
14-20 / 9-10				1
15-25			1	
17-32	1	2		
20-25 / 12-15		1		
24-54				
30-59				

Täckflänsen FL21 i plast är en flexibel kabelhanteringslösning som ska installeras direkt på skåpet efter bearbetning eller med hjälp av en övergångsfläns och standardverktyg, vilket minskar arbetskostnaden.

DESIGN

Beskrivning: Kabelgenomförning lämplig för kablage och olika typer av rör. Monteras på övergångsfläns AFA. För mer information titta under kategorin kabelhantering.

Material: Polymerblandning förstärkt med stålplatta. Halogenfri och UV beständig.

Kapslingsklass: IP 65.

Ytbehandling: RAL 7035.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Färg: Ljusgrå
Material: Stålblåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Typ av flänsplatta	Skåpmaterial
EHTC2125G	2507190	25mm	216mm	84mm	FL21	Stålblåt
EHTC2150G	2507193	25mm	216mm	84mm	FL21	Stålblåt
EHTC213G	2507192	25mm	216mm	84mm	FL21	Stålblåt
EHTC2135G	2507191	41mm	214mm	82mm	FL21	Stålblåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE