

Socket, MSVS



Socketn bidrar till kabeldragning utan några begränsningar. Eftersom socketn skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.

DESIGN

Beskrivning: Liten kopplingslåda i polycarbonat.

Material: 2 mm rostfri plåt 304 kval. (Syrafast rostfri 316 kval. på förfrågan).

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 st komplett plint med monteringsstillbehör.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm

Yta: Borstad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Skåpmaterial
MSVS1123	2503268	100mm	1200mm	300mm	Rostfritt stål 304	Stålblåt
MSVS1063	2503260	100mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 304	Stålblåt
MSVS1063-316	2503261	100mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 316L	Stålblåt
MSVS1103-316	2503267	100mm	1000mm	300mm	Rostfritt stål 316L	Stålblåt
MSVS1083	2503262	100mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 304	Stålblåt
MSVS1124-316	2503271	100mm	1200mm	400mm	Rostfritt stål 316L	Stålblåt
MSVS1103	2503266	100mm	1000mm	300mm	Rostfritt stål 304	Stålblåt
MSVS1083-316	2503263	100mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 316L	Stålblåt
MSVS1124	2503270	100mm	1200mm	400mm	Rostfritt stål 304	Stålblåt
MSVS1084	2503264	100mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 304	Stålblåt
MSVS1123-316	2503269	100mm	1200mm	300mm	Rostfritt stål 316L	Stålblåt
MSVS1084-316	2503265	100mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 316L	Stålblåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE