


Vortex-kylare, BP



Vortex-kylaren BP, är enkel att installera, har inga rörliga delar och är underhållsfri. Förutom nedkylningsfunktionen minskar den även den relativa luftfuktigheten i skåpet som den är monterad på. Vortex-kylaren förhindrar överhettning inuti skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Kompakt, driftsäker och kostnadseffektiv metod att kyla kapslingar. Producerar kall luft genom tryckluft och har inga rörliga delar. Lätt monterad i en standard knockout gör den enkel att eftermontera på befintlig kapsling. Vid continuerlig drift bibehålls en relativ luftfuktighet på 45%. Ingen kondens kommer bildas i kapslingen (kapslingen måste vara tät). De flesta Type 4 och 4X inkluderar en ljuddämpare för att minimera ljudet vid drift. Kylaren måste monteras vertikalt för att bibehålla skyddsklassen.

Material: Inre Vortex del/delar i rostfritt stål. Yttre hölje, BP: NEMA 12: Aluminium/plast. NEMA 4: Aluminium. NEMA 4X: Rostfritt stål.

Kapslingsklass: Beroende på modell, upp till IP 66 | TYPE 4X.

Leveransförpackning: 1 st Vortex aggregat med moteringstillbehör.

This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA

Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories

SPECIFIKATIONER

Yta: Borstad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Nominell kapacitet i watt
BP4615SS	2502381	185mm	63mm	63mm	Rostfritt stål	293W
BP4030	2502376	203mm	38mm	52mm	Rostfritt stål	586W
BP4040	2502377	203mm	38mm	52mm	Rostfritt stål	820W
BP4015	2502375	203mm	38mm	52mm	Rostfritt stål	293W
BP4615	2502380	185mm	63mm	63mm	Rostfritt stål	293W
BP4630	2502382	185mm	44mm	44mm	Rostfritt stål	586W
BP4630SS	2502383	185mm	63mm	63mm	Rostfritt stål	586W
BP4640SS	2502385	185mm	63mm	63mm	Rostfritt stål	820W
BP4640	2502384	185mm	63mm	63mm	Rostfritt stål	820W
BP4608	2502378	126mm	44mm	44mm	Rostfritt stål	162W
BP4608SS	2502379	126mm	63mm	63mm	Rostfritt stål	162W
BP4008	2502374	131mm	32mm	38mm	Rostfritt stål	162W

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kylkapaciteten är beräknad på tilluft som har temperaturen 20 °C och ett tryck på 7 Bar.

Silencer is not included with items BP4008, BP4015, BP4030, BP4040 BP4608, BP4608SS.

Low pressure relief valve is not included with item BP4008, BP4015, BP4030, BP4040.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE