

P14 Position Coupler, Plain, European Design, 20 mm, #6, 20M

KATALOGNUMMER

EL20P14EE



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 150410

Material: Stål

Yta: Standard

Designversion: Europeiskt (specialmaterial)

Armeringsstorlek, metrisk: 20 mm

Armeringsstorlek, USA: #6

Armeringsstorlek, Kanada: 20 MILJONER EURO

Diameter (Ø): 33 mm

Längd 1 (L1): 138 mm

Längd 2 (L2): 154 mm

Skendjup (BD): 36mm

Skenavstånd 1 (BG1): 66mm

Skenavstånd 2 (BG2): 82mm

Kopplingsstomme (CB): 75mm

Enhetsvikt: 0.64 kg

Utformad för att möta: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % angivet utbyte);ACI 318 typ 2 (angiven draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Suffix "EE" has been added to some part numbers to clarify design version among regions.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE