

P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 32 mm, #10

KATALOGNUMMER

EL32P14LMN



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

DESIGN

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

PRODUKTATTRIBUT

Material: Stål

Yta: Standard

Kopplingsjustering: Standard

Armeringsstorlek, metrisk: 32 mm

Armeringsstorlek, USA: #10

Diameter (Ø): 45 mm

Längd (L): 138mm

A.: 91 mm

Skendjup (BD): 45mm

Trådstorlek (TS): M42


Enhetsvikt: 1.48 kg

Antal i förpackningen: 12

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE