


# Inbyggt rack



Lämplig för pågående vibrationer, stötar, höga temperaturer och hög luftfuktighet.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

För mobila järnvägstillämpningar

Lämplig för pågående vibrationer, stötar, höga temperaturer och hög luftfuktighet

Passar för SNCF-underrack med 1, 2 eller 3 U (NF F61-005, CF 60-002)

Baksidan är utrustad för standardanslutningar; tvärstången kan specialkodas för SNCF-kodstiften

Tvärstag med integrerad kabelkanal

Flera rack kan staplas eller monteras i rader

Tillverkad med en svetsprocess, certifierad enligt en 15085 (CL2)

Rostfria svetsar passiverade för att förhindra korrosion

## SPECIFIKATIONER

<b>Statisk belastning:</b>	25kg
<b>Djup:</b>	341.8mm
<b>Produkttyp:</b>	Rack
<b>Uppfyller:</b>	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
<b>Rammaterial:</b>	Stål

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Bredd	Antal i förpackningen	Material
10170-013	6U	290mm	36HP	252.65mm	1	Rostfritt stål
10170-017	9U	423.4mm	36HP	252.65mm	1	Rostfritt stål
10170-012	6U	290mm	84HP	496.4mm	1	Rostfritt stål
10170-014	3U	156.7mm	84HP	496.4mm	1	Rostfritt stål
10170-016	9U	423.4mm	84HP	496.4mm	1	Rostfritt stål
10170-015	3U	156.7mm	36HP	252.65mm	1	Rostfritt stål

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**