

# CompacPRO komplett bordsväska, oskärmad



Den förkonfigurerade nVent SCHROFF CompacPRO-väska skyddar elektroniken för 19-tums enheter som plug-in-enheter och euroboards. Den formgjutna aluminiumramen och sidopanelerna garanterar en robust lösning. Dessutom finns ett omfattande tillbehörssortiment tillgängligt.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Bordsväska förkonfigurerad i enlighet med IEC 60297-3-101-19-1-2-2-komponenter

Aluminiumkonstruktionen garanterar en robust lösning

Sidopanel med integrerad handtagsfunktion

För montering på bakplan med isoleringslister

Ventilationshål i bakpanelen

Ventilationshål i basplattan

IP 20 i enlighet med IEC 60529

Fram och bak identisk, djupsymmetrisk konstruktion

GND / jordanslutningar i enlighet med (se katalogsidan 5,76)

Överensstämmer med din en 62368-1

## SPECIFIKATIONER

<b>Produkttyp:</b>	Låda
<b>Typ:</b>	Låda för 19-tums komponenter
<b>Produktfamilj:</b>	CompacPRO

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Bredd	Djup	Antal i förpackningen
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1

Table 2/3

Katalognummer	Användbar höjd	Användbar bredd	Frontramskonstruktion	Kylningsalternativ	Uppfyller	EMC-skydd
14575-155	129.3mm	326mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-174	129.3mm	432mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-156	129.3mm	326mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-135	129.3mm	219mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-114	129.3mm	148mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-136	129.3mm	219mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-178	129.3mm	432mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-134	129.3mm	219mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-115	129.3mm	148mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-154	129.3mm	326mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-175	129.3mm	432mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej

Katalognummer	Användbar höjd	Användbar bredd	Frontramskonstruktion	Kylningssalternativ	Uppfyller	EMC-skydd
14575-176	129.3mm	432mm	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej

Table 3/3

Katalognummer	Yta	Material	Kapslingsklass	Statisk belastning
14575-155	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-174	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-156	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-135	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-114	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-136	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-178	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-134	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-115	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-154	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-175	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg
14575-176	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**