

CompacPRO frontpanel

Frontpanelen för CompacPRO-väskorna är fastbultad på höljets främre ram.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanelen är fastbultad på höljets främre ram

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Antal i förpackningen	Främre finish	Bakre finish
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Antal i förpackningen	Främre finish	Bakre finish
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Anodiserad	Anodiserad

Table 2/2

Katalognummer	Behandlade kanter	EMC-skydd	Höjd	Bredd
30823-227	Nej	Nej	172.9mm	345.4mm
30823-209	Nej	Nej	84mm	238.7mm
30823-224	Nej	Nej	128.4mm	345.4mm
30823-284	Nej	Nej	261.8mm	452.1mm
30823-254	Nej	Nej	128.4mm	167.5mm
30823-272	Nej	Nej	172.9mm	452.1mm
30823-269	Nej	Nej	172.9mm	238.7mm
30823-257	Nej	Nej	128.4mm	238.7mm
30823-260	Nej	Nej	128.4mm	452.1mm
30823-215	Nej	Nej	84mm	452.1mm
30823-230	Nej	Nej	261.8mm	345.4mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Monteringsats för att fixera en bakre och en frontpanel medföljer väskan.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE