

CPCI-bakplan



nVent SCHROFFS kompakta PCI-bakplan har klassledande signalintegritet och MTBF-värden tack vare SMD-komponenter, keramiska kondensatorer och presspassade kontakter.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Digital GND kan anslutas till/isoleras från chassi GND med hjälp av skruvar

V(i/O) kan ställas in på +3,3 V eller +5 V.

Yttre lager fungerar som GND-yltor

Strömkontakt för statussignaler (SMCQ)

Enastående högfrekvent brusdämpning och mycket höga MTBF-värden tack vare keramiska kondensatorer

IPMB-anslutning (Intelligent Platform Management Bus) till PICMG 2,9

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23006-794	Bakplan	2	9U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-799	Bakplan	4	7U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-798	Bakplan	6	7U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23006-797	Bakplan	8	9U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-796	Bakplan	6	9U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-795	Bakplan	4	7U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-793	Bakplan	2	7U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-792	Bakplan	2	7U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-611	Bakplan	8	9U	CompactPCI, 64-bitars, PSB, H.110-buss	Vänster	4HP
23006-601	Bakplan	8	6U	CompactPCI, 64-bitars, H.110-buss	Höger	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Spänning, I/O	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23006-794	5V	HM 2.0	(1) P47	SMCQ, 12-stifts	39.64mm	1
23006-799	5V	HM 2.0	Mini-fit, 24-stifts	SMCQ, 12-stifts		1
23006-798	5V	HM 2.0	Mini-fit, 24-stifts	SMCQ, 12-stifts	121mm	1
23006-797	5V	HM 2.0	(2) P47	SMCQ, 12-stifts	161.56mm	1
23006-796	5V	HM 2.0	(2) P47	SMCQ, 12-stifts	121mm	1
23006-795	5V	HM 2.0	(2) P47	SMCQ, 12-stifts		1
23006-793	5V	HM 2.0	Mini-fit, 10-stifts	SMCQ, 12-stifts	39.64mm	1
23006-792	5V	HM 2.0	ATX-kontakt (hane)		39.64mm	1
23006-611	5V	HM 2.0	(2) P47	SMCQ, 12-stifts	161.56mm	1
23006-601	5V	HM 2.0	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	161.56mm	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra konfigurationer finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE