


CPCI PlusIO bakplan



CompactPCI PlusIO kombinerar äldre CompactPCI och den nya höghastighets CompactPCI seriella tekniken på ett bakplan. CompactPCI PlusIO-systemplatsen har både parallell PCI-buss och CompactPCI-seriekortplatser med PCIe, USB, Ethernet och s-ATA.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2,1 R2.0 Hot-Swap Specification, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2,10 R1.0 Keying Specification, PICMG 2,30 R1.0 CompactPCI PlusIO Specification, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0) Specification

Systemplats i enlighet med PICMG 2,30, 32-bitars CPCI-buss på P1, PCIe, s-ATA, USB & Ethernet på P2

CompactPCI-kortplatser för kringutrustning, 32 bitar med bakre i/O på P2

Bakre i/O på de seriella CompactPCI-kortplatserna kan fås på begäran

CompactPCI seriella kortplatser för kringutrustning med PCIe x1, s-ATA och USB

Full-mesh Ethernet på systemplats och 2 CompactPCI seriella kortplatser, stöder 1000Base-T och 10GBase-T.

V(i/O) kan ställas in på 3,3 V eller 5 V (förinställd på 5 V)

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23007-602	Bakplan	5	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI seriell	Mitt	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23007-601	Bakplan	8	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI seriell	Mitt	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Spänning, I/O	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23007-602	5V	HM 2.0, AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-stifts	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2.0, AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-stifts	161.3mm	1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE