

CPCI seriellt bakplan



nVent SCHROFFS seriella bakplan stöder de högsta dataöverföringshastigheterna med PCIe upp till Gen 3, 10 GbE, USB 3,0 och s-ATA Rev. 3,0

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Överensstämmer med PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0) specifikation

Anslutning för verktyg på baksidan av bakplanet

Mekanisk centrering och nyckel-/kodningslist i rostfritt stål på alla fullt utrustade främre och bakre fack

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23007-661	Bakplan	1	3U	CompactPCI, seriell utan buss		4HP
23007-641	Bakplan	1	3U	CompactPCI, seriell utan buss		4HP
23007-681	Bakplan	1	3U	CompactPCI, seriell utan buss		4HP

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23007-621	Bakplan	1	3U	CompactPCI, seriell utan buss		4HP
23007-679	Bakplan	9	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Höger	4HP
23007-668	Bakplan	8	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Vänster	4HP
23007-629	Bakplan	9	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Vänster	4HP
23007-669	Bakplan	9	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Vänster	4HP
23007-676	Bakplan	6	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Höger	4HP
23007-677	Bakplan	7	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Höger	4HP
23007-628	Bakplan	8	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Vänster	4HP
23007-636	Bakplan	6	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Höger	4HP
23007-627	Bakplan	7	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Vänster	4HP
23007-682	Bakplan	2	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP
23007-683	Bakplan	3	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP
23007-667	Bakplan	7	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Vänster	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23007-695	Bakplan	5	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Höger	4HP
23007-655	Bakplan	5	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Höger	4HP
23007-637	Bakplan	7	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Höger	4HP
23007-654	Bakplan	4	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Höger	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23007-653	Bakplan	3	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Höger	4HP
23007-639	Bakplan	9	3U	CompactPCI, seriell med Ethernet Star	Höger	4HP
23007-649	Bakplan	9	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP
23007-645	Bakplan	5	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP
23007-644	Bakplan	4	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP
23007-643	Bakplan	3	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23007-642	Bakplan	2	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP
23007-685	Bakplan	5	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP
23007-605	Bakplan	5	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Höger	4HP
23007-689	Bakplan	9	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP
23007-684	Bakplan	4	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Vänster	4HP
23007-693	Bakplan	3	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Höger	4HP
23007-615	Bakplan	5	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Höger	4HP
23007-694	Bakplan	4	3U	CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät	Höger	4HP

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23007-661	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-stifts	19.3mm	1
23007-641	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-stifts	19.3mm	1
23007-681	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-stifts	19.3mm	1

Katalognummer	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23007-621	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-stifts	19.3mm	1
23007-679	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	181.9mm	1
23007-668	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	161.6mm	1
23007-629	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	181.9mm	1
23007-669	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	181.9mm	1
23007-676	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	120.9mm	1
23007-677	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	141.2mm	1
23007-628	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	161.6mm	1
23007-636	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	120.9mm	1
23007-627	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	141.2mm	1
23007-682	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	39.6mm	1
23007-683	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	60mm	1
23007-667	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	141.2mm	1
23007-695	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	100.6mm	1
23007-655	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	100.6mm	1
23007-637	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	141.2mm	1
23007-654	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	80.3mm	1

Table 2/2

Katalognummer	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23007-653	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	60mm	1

Katalognummer	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23007-639	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	181.9mm	1
23007-649	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	191.9mm	1
23007-645	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	100.6mm	1
23007-644	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	80.3mm	1
23007-643	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	60mm	1
23007-642	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	19.3mm	1
23007-685	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	100.6mm	1
23007-605	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-stifts	159.9mm	1
23007-689	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	181.9mm	1
23007-684	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	80.3mm	1
23007-693	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	60mm	1
23007-615	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-stifts	159.9mm	1
23007-694	AirMax VS	PowerBug för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-stifts	80.3mm	1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE