



# MTCA.0 System för 10 AMC- moduler i full storlek, 3 U, 84 HP

## KATALOGNUMMER

11850-011



Den dubbla AMC-korthållaren på höger sida rymmer antingen 4 Double Full-Size AMCS eller, med tillvalet splitsats, 8 Single Full-Size AMCS.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

I enlighet med specifikationen PICMG MTCA.0 R1.0

3 U, 19-tums underracksystem för 10 enkla fullstora AdvancedMC-moduler, 2 enkla fullstora MCH och 2 effektmoduler med bredd upp till 12 hk

I stället för 8 enkla fullstorleksmoduler kan den högra korthållaren användas för 4 dubbla fullstorleksmoduler

Bakplan med dubbelstjärnstopologi, direktanslutningar för s?ATA/SAS

Klocktopologi enligt PICMG AMC.0 R2.0

Två fläktmoduler som kan bytas under drift i push/pull-konfiguration, var och en med kylenhetshanterare (CU EMMC), luftflöde från höger till vänster

Luftfiltret är åtkomligt framifrån, med närvarosignal

## PRODUKTATTRIBUT

---

Produkttyp: System

Antal fack: 8

Typ: 19 tums rackfäste

Bakplanstyp: MTCA.0, dubbelstjärnig topologi

Dataöverföring: 40 GbE; PCIe Gen3

Effekt per fack: 50W

Luftflödesriktning: Höger till vänster

Rackhöjd: 3U

Strömförsörjningstyp: (2) enskild PM i full storlek

Strömförsörjning inkluderad: Nej

Bakre I/O: Nej

Uppfyller: PICMG MTCA.0 R2.0

Djup: 216mm

Höjd: 133.35mm

Net Weight: 7.9kg

Antal i förpackningen: 1

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

Färdigmonterad, kopplad och testad.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**