


MTCA4 kubsystem för 7 dubbla AMC-moduler, 5 U, 42 HP

KATALOGNUMMER

11850-021



Systemet är utformat för utvecklings- och labbttestarbete. Fläktmodulen som kan bytas under drift med EMMC ser till att de främre och bakre kortplatserna kyles ordentligt med låg ljudnivå. Fläkt hastigheten regleras oberoende av varandra för fram- och bakdelen och ställs in via MCH. Bakplanet har klock- och utlösninglinjer per PICMG MTCA.4, samt interlock. Det ger också direkta anslutningar för SAS/SATA och linjer mellan AMCS.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med specifikationen PICMG MTCA4 R1.0

5 U, 42 HP kubsystem för 6 Double Mid-Size och 1 Double Full-Size AdvancedMC moduler, 1 Double Full-Size MCH och 1 Double Full-Size Power Module

6 platser för bakre övergångsmodul för dubbla mellanstora moduler och en plats för dubbla fullstora moduler

Bakplan med stjärntopologi, direktanslutningar för sATA/SAS, klocka och triggningsledningar per PICMG MTCA4

Klocktopologi enligt PICMG AMC.0 R2.0

Fläktmodul som kan bytas under drift med kylenhetshanterare (CU EMMC), luftflöde nedifrån och upp, fläkt hastigheten för främre och bakre sektioner kan justeras separat via MCH

Luftfilter åtkomligt framifrån

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: System

Antal fack: 7

Typ: Halvt 19-tums rackfäste

Bakplanstyp: MTCA.4, stjärntopologi

Dataöverföring: 40 GbE; PCIe Gen3

Effekt per fack: 80W

Luftflödesriktning: Underdel till överdel

Rackhöjd: 5U

Strömförsörjningstyp: (1) dubbel PM i full storlek

Strömförsörjning inkluderad: Nej

Bakre I/O: Ja

Uppfyller: PICMG MTCA.4 R1.0

Djup: 373.3mm

Höjd: 222.25mm

Net Weight: 10.35kg

Antal i förpackningen: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felanvändning eller annan brist i ett helt följande nVents instruktioner och varningar kan orsaka ett produkts brister.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE